

## SIMPLEX-Spalteinsatz EH 3210.



### Produktbeschreibung

Der Spalteinsatz des SIMPLEX-Spalthammers ist aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedet. Er sorgt aufgrund seiner Wendenase für eine extrem gute Spaltwirkung. Durch sein Gewicht von 1.340g trägt er zu einer hohen Kopplastigkeit des Spalthammers und somit zu einer guten Spaltwirkung bei. Die angebrachte Kunststoffhülse ermöglicht das Spannen des Spalteinsatzes im SIMPLEX-Gehäuse.

Dieser Spalteinsatz darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden! Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- Spalteinsatz für SIMPLEX-Spalthammer.
- Aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedet.
- Extrem gute Spaltwirkung aufgrund der Wendenase.
- Gewicht von 1.340g sorgt für hohe Kopplastigkeit und gute Spaltwirkung des Spalthammers.
- Kunststoffhülse zum Spannen im SIMPLEX-Gehäuse.
- Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

### Werkstoff

#### Einsatz

- hochwertiger Carbonstahl, gesenkgeschmiedet, vergütet
- inkl. Kunststoffhülse

### Montage

Spalteinsatz 3210.160 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Patenterte Befestigung im Gehäuse.

### Bestellinformationen

Ø		Abmessungen		GTIN	profi@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
		Länge x Breite x Höhe [mm]					
60	65	130 x 65 x 50	1340	4030618303107	EAB897c006	21-04-19-90	<b>3210.160</b>

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.