吊帶 • 根据DAN80
4218.C43

产品描述

它们被用作球锁销的失效保护。
保持电缆的特点是其轻质和弹性结构。
In addition to the standard versions, we also manufacture all other versions (various lengths) and designs (type [Fig.] 1 - 3) in compliance with the standard. All key ring variants (brass, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) are optionally available. Short delivery times are possible.

材质

绳
- 尼龙，白色（根据MIL-C-5040 Typ III）

钥匙圈
- Stainless steel (accoridng to DAN191C20)

电缆接线片
- 铜，镀锌

隔离
- 尼龙（聚酰胺），黄色

更多信息

注意事项

其它资料欢迎洽询。
特殊的样式欢迎洽询。

更多产品

- 保持缆
- 吊帶, 根据NSA5732

图面



图片 1

图片 2

图片 3

订单信息

尺寸 L +5 -3 [mm]	[g]	品号
with cable lug on both ends – 相片 3		
430	5,6	4218.C43

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。