# SIMPLEX 的长柄大槌 • TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and Hickory handle
EH 3013.

## 产品描述

SIMPLEX 3013 系列拥有 TPE-soft / TPE-mid 入子组合。这两种入子都是热塑性弹性体，不会留下任何颜色的磨损；与传统橡胶锤相比，也不会留下任何令人不快的黑色磨损。蓝色 TPE-soft 入子（3201 系列）是 SIMPLEX 系列中最柔软的入子，具有高减震性，因此适用于敏感工作。 中等硬度的灰色 TPE-mid 入子（3203 系列）可以实现更高的冲击力，效果与复合橡胶入子（3202 系列）相当。铸铁外壳有一个集成的把手保护套，确保高抗断裂强度。形状符合人体工程学的高质量减震木质把手，在握把部位涂有双层漆，因此不易污染。基于巧妙的 SIMPLEX 原则，所有部件均可更换和改装。这不仅节省了资金，而且还保护了资源。这款大锤提供 D80mm 型号，总重量为 3125g，总长度为 80cm。
產品特點:

- TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/ TPE-Mid（灰色，中等硬度，无磨损）入子组合的 SIMPLEX – 软面锤。
- 外壳由可锻铸铁制成，带有集成的把手保护套，具有高抗断裂强度。
- 形状符合人体工程学的高质量减震木质把手；手柄部位涂有双层漆（不易污染）。
- 所有部件都可更换/改装，因此非常经济并且节省资源。
- 提供 D80mm 型号（总重量 3125g）。

### 应用区域

园艺与景观美化, 天然石材设置, 石墙建造, 家俱组装, 接合作业

### 材质

**把手**
- 胡桃木

**入子 1**
- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

**入子 2**
- TPE 中，灰色
- 不毁损的
- 中硬

**外壳**
- 铸铁

## 订单信息

| Ø | 尺寸 | | 长 x 宽 x 高 [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 品号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3125 | 4030618312369 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3013.081 |

## 遵守

### 符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### 不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。