SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition, with "Stand-Up" / Superplastic; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3027.

产品描述

這款SIMPLEX軟面錘的把手比一般錘子的更短。 完整的設計，可以防止手柄掉落到地上—比如在鋪路工作時。
SIMPLEX软面槌D60mm提供复合橡胶/超塑性插入件组合，是许多应用必不可少的伴侣。 Halder制造的这款畅销书现在已经得到了进一步的发展：
具有“竖立”（3202.260）形状的橡胶嵌件具有独特的造型，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
超塑性插入件（3207系列）比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
形狀符合人體工學的高品質減震木質把手，把手長度比一般的更短，在握把部位還塗有雙層漆，因此不易污染。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:

- Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.260）的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX D80mm 軟面槌通過複合橡膠插入件組合而成，具有“立式”（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）。
- 更短的把手，並且不脫落。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 设置 L 型石, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 栅栏建造

材质

把手
- 木材

入子 1
- 合成橡胶，黑色 ，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2
- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳
- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸 [mm]		长 x 宽 x 高	Handle version	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	325	325 x 175 x 80	**extra short**	2720	4030618312970	AAA905c002	21-04-09-16	**3027.282**

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。