SIMPLEX 软面锤 • Superplastic / soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3079.

产品描述

SIMPLEX 3079系列配有超塑/软金属嵌件组合。
超塑性插件（3207系列）是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤（3079.081）使用。
產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的插入件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘（3079.081）。

应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修, 模具结构, 工廠建設, 外壳组装

材质

把手
- 木材

入子 1
- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

入子 2
- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

外壳
- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸		长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295	295 x 90 x 30	358	4030618304685	AAA905c002	21-04-09-16	3079.030
40	115	325	325 x 115 x 40	675	4030618304692	AAA905c002	21-04-09-16	3079.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1243	4030618302612	AAA905c002	21-04-09-16	3079.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1695	4030618302629	AAA905c002	21-04-09-16	3079.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3379	4030618302636	AAA905c002	21-04-09-16	3079.080

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。