Promotional Box Joiner • SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP

EH 3117.

产品描述

木工促销包包含带铝制外壳的 TPE-soft/超塑性材料 SIMPLEX 软面锤 50:40 和两个 BESSEY 公司的 GEARKLAMP GK15。
SIMPLEX 软面锤 50:40（产品 3117.051）凭借其超大的敲击面成为木工作业的理想选择。入子的加大尺寸可防止超轻的铝制外壳敲击工件，从而避免不必要的损坏。
SIMPLEX 50:40 结合了超塑性和 TPE-soft（软）入子的双重特性，基于成熟的 SIMPLEX 原则，实现了合二为一的功能。
通过蓝色的极为柔软的 TPE- soft（软）入子，在木材拼接时可大幅节省材料。此外，与其他软面锤不同，TPE 入子不会在工件上留下任何令人不快的染料磨损。
另一方面，坚硬、抗酸碱的超级塑料入子可实现更高的敲击力，使用者可以轻松地敲入木钉。
通过齿轮式夹钳 GEARKLAMP GK 15（产品 GK15）即使在最狭小的空间也可以进行夹持，因为主轴已与把手分离并位于导轨周围。通过转动把手将夹紧力通过内置在滑杆中的机械装置传递到主轴。与典型的螺旋式或单手夹钳相比，齿轮式夹钳的结构更为紧凑。
产品特点:

- TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/超塑性材料（白色，中等硬度锤击，抗酸碱）入子组合的 SIMPLEX – 软面锤。
- 外壳 D40mm 中的超大敲击面 D50mm 为加工敏感表面提供了最大的保护。
- 超轻的铝制外壳使软面锤非常便于操作，同时便于使用者很好地控制敲击力（是处理易碎材料的理想选择）。
- SIMPLEX 原则：所有的部件都可更换/改装，因此非常经济并且节省资源。
- BESSEY 公司的两个 GEARKLAMP GK15：
  - 工作区域内没有造成干扰的工具部件。
  - 在每次夹持情况下，都能确保符合人体工程学的操作。
  - 非常灵活，可以在极为狭小的空间内使用。
  - 双组分的塑料手柄实现安全操作。
  - 快速滑动按钮，用于快速地重新调整滑动杆。
  - 可旋转的压板使其与工件完美匹配。
  - 滑动杆的塑料外壳，可以保护驱动机构免受灰尘和碎屑的影响。

应用区域

钳工工作，门制造，高精度/超轻工件定位，原型制造，家居装配，贴面，高敏环境下的工作

订单信息

尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	品号
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

应用范例



遵守

符合 RoHS

不含 SVHC 物质

不含 65 号提案物质

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。