SUPERCRAFT 的长柄大槌 · 具有减震，符合人体工程学和清漆的山核桃手柄

EH 3366.

产品描述

SUPERCRAFT八角锤的管状头部充满了钢丸。结果是，当槌的接触面碰到工件时，钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。而且，与普通钢槌相比，SUPERCRAFT八角锤可以大大提高安全性，减少接头应力并降低噪音。
刀片具有出色的冲击质量，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它们具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。
符合人体工程学的形状，上光漆和超稳定的胡桃木手柄非常坚固，具有减振效果。手柄保护套充当过击保护器。铝制楔子和安全销确保了牢固的手柄-头部连接。耐磨粉末涂层可防止腐蚀。手柄和插入件是可更换的。此版本提供三种尺寸：总重量为4,410g的D80mm，总重量为7,050g的D100mm和总重量为9,300g的D100mm。
產品特點:
- 非反彈，獲得更強大的敲擊力。
- 接頭處的聲音衰減且柔和。
- 特殊尼龍製成的插入件具有最大的強度。
- 減震，符合人體工程學的形狀，非常穩定且上光的山核桃木手柄。
- 手柄保護套充當過擊保護器。
- 手柄和插入件可更換。
- 提供D80mm（總重量4,410g），D100mm（總重量7,050g）和D100mm（總重量9,300g）。

应用区域

厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 混凝土模板, 鹰架结构, 帐篷结构, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 整平作业, 安装作业, 更换被刺破的轮胎

材质

把手
- 胡桃木

入子
- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 噪声抑制
- 非常大的冲击

订单信息

Ø	尺寸		长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	200	880	880 x 200 x 80	**4410**	4030618301851	AAA938c002	21-04-09-20	**3366.081**
100	210	1000	1000 x 210 x 100	**7050**	4030618301868	AAA938c002	21-04-09-20	**3366.107**
100	265	1000	1000 x 265 x 100	**9300**	4030618303879	AAA938c002	21-04-09-20	**3366.110**

应用范例

HALDER

SUPERCRAFT
100
HALDER

SUPERCRAFT

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。