SIMPLEX 软面锤 • Superplastic / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3779.

产品描述

SIMPLEX 3779系列配有超塑/软金属嵌件组合。
超塑性插入件（3207系列）比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤（3779.081）使用。
產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的插入件組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至80mm以及大鐵鎚（3779.081）。

应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修, 模具结构, 工廠建設, 外壳组装

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	300	300 x 90 x 34	483	4030618305101	AAA905c002	21-04-09-16	3779.030
50	135	335	335 x 135 x 50	1550	4030618305118	AAA905c002	21-04-09-16	3779.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1995	4030618305125	AAA905c002	21-04-09-16	3779.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3770	4030618305132	AAA905c002	21-04-09-16	3779.080

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。