BASEPLEX 木棰 • Nylon / nylon with zinc die cast housing and wooden handle
EH 3908.

产品描述

在产品线中代表价格输入模型时，BASEPLEX无疑符合Halder的高质量标准。
BASEPLEX 3908系列的两侧均配有尼龙插件。白色的插入物比红色的醋酸纤维素插入物稍硬，并且耐磨损。
主体由优质压铸锌制成，配有防撞保护器和用于刀片的技术先进的刀柄。
木柄符合人体工程学，并经过上光处理。插入件和手柄是可更换的。
此版本的尺寸从D25mm到D50mm不等。
產品特點:
- BASEPLEX軟面槌槌，兩側均帶有尼龍內襯（白色，耐磨）。
- 具有常規Halder質量的產品線價格入門款。
- 主體由優質壓鑄鋅製成，配有防撞保護器和用於刀片的技術先進的刀柄。
- 符合人體工程學的光亮木手柄。
- 插入件和手柄是可更換的。
- 尺寸從D25mm到D50mm

应用区域

多用途的使用, 适用于强烈的冲击

材质

把手
- 木材

入子
- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳
- 锌压铸

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
25	86	270	270 x 86 x 25	215	4030618304104	AAA905c002	21-04-09-16	3908.025
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304111	AAA905c002	21-04-09-16	3908.030
40	103	330	330 x 103 x 40	510	4030618304128	AAA905c002	21-04-09-16	3908.040
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304135	AAA905c002	21-04-09-16	3908.050

遵守

符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。