

## BASEPLEX-Einsatz • Nylon, weiß

EH 3988.



### Produktbeschreibung

Der BASEPLEX-Schlageinsatz Nylon (Serie 3988) ist mit einer Härte von ca. 75 Shore D ein sehr harter Einsatz. Dieser weiße Einsatz ist noch etwas härter als der rote und zudem verschleißfest. Er ist öl- und fettbeständig. Erhältlich ist dieser Einsatz in den Größen D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

- BASEPLEX-Schlageinsatz Nylon.
- Weiß.
- Hart.
- Öl- und fettbeständig.
- Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm.

### Werkstoff

#### Einsatz

- Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
- öl- und fettbeständig

### Bestellinformationen

| Ø  | Abmessungen                   |  | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.-Nr.                 |
|----|-------------------------------|--|-----|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|
|    | Länge x Breite x Höhe<br>[mm] |  |     |               |                   |             |                          |
| 25 | 27 x 27 x 25                  |  | 12  | 4030618304227 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | <a href="#">3988.025</a> |
| 30 | 33 x 33 x 26                  |  | 18  | 4030618304234 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | <a href="#">3988.030</a> |
| 40 | 45 x 45 x 30                  |  | 40  | 4030618304241 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | <a href="#">3988.040</a> |
| 50 | 55 x 55 x 32                  |  | 70  | 4030618304258 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | <a href="#">3988.050</a> |

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.