Volantini · DIN 950 in ghisa grigia
24580.0451

Descrizione prodotto

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Materiale

Volantino
- Ghisa GG

Impugnatura DIN 39 EH 24450.
- Acciaio tornito, zincato e passivato

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Maggiori informazioni

Altri prodotti
- Dischi di fermo
- Impugnature girevoli, DIN 98

Disegno





fig. 1



fig. 2

L'orientamento della cava della chiave del mozzo può essere diverso da quello mostrato nel disegno.

Caratteristiche

Dimensioni								Nr. razze	Impugn. corrisp.		Codice
d_1	d_2 H7	d_3	d_4	d_5	l_1 ~	l_2	l_3 ~	z	DIN 39 / DIN 98		
[mm]									[mm]	[g]	
Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4) – Fig. 2											
400	**34**	65	M16	36	63	38	112	5	36	10460	24580.0451

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65

L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.