SIMPLEX-Schonhämmer • Gummikomposition, mit Standfuß / Weichmetall; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem extra kurzen Holzstiel

3029.282

Produktbeschreibung

Dieser SIMPLEX-Schonhammer verfügt über einen extra kurzen Stiel. Die kompakte Bauform verhindert das Anschlagen des Griffendes auf dem Boden.
Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3029 enthält die Einsatzkombination Gummikomposition / Weichmetall.
Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückenschonender gestaltet. Die bewährte Gummi-Mischung ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.
Der silberfarbene Weichmetall-Einsatz (Serie 3209) besteht aus Aluminium und ist hart, hitzeunempfindlich und ersetzt einen klassischen Bleihammer.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte extra kurze Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

- Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (3202.2) sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
- SIMPLEX–Schonhammer D80mm in der Einsatzkombination Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Weichmetall (silberfarben, hart, hitzeunempfindlich).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Extra kurzer Stiel, kein Anschlagen des Griffendes.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Der Weichmetalleinsatz ist aus Aluminium und ersetzt herkömmliche Bleihämmer.

Anwendungsgebiete

Formenbau, Anlagenbau, Montage- /Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich

Werkstoff

Stiel
- Holz

Schlageinsatz 1
- Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

Schlageinsatz 2
- Weichmetall, silber
- hart
- hitzeunempfindlich

Gehäuse
- Temperguss

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]			Stielausführung	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
80	175	325	325 x 175 x 80	**extra kurz**	3450	4030618312994	AAA905c002	21-04-09-16	3029.282

Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.