SIMPLEX 软面锤 • Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3007.030

产品描述

SIMPLEX 3007系列在两侧均配有超塑插件（3207系列）。
这款Halder畅销产品是中硬塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，并且可以作为带有插入件的大锤（最大插入件为140mm）（3007.081、3007.100、3007.125和3007.141）。D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3007.082)。
產品特點:
- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘使用，最大插入量可達140mm。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3007.082)。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 板金成形, 组合屋结构, 接合作业, 木工作业, 锋利边缘的工件组装

材质

把手
- 木材

入子
- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳
- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295	295 x 90 x 30	320	4030618300175	AAA905c002	21-04-09-16	3007.030

应用范例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。