

SIMPLEX 劈斧 · 楔形肋，铸钢外壳和山核桃手柄

3007.751



产品描述

Halder的SIMPLEX劈开轴将两种工具组合在一起，即一把劈开的斧头和具有最高专业水准的柔软面部的短槌，与单独购买这些工具相比，可节省大量成本。林业工作和林业技术委员会（KWF）确认了该产品的顶级质量。经过落锤锻造和硬化的斧头刀片经过打磨和抛光。优化的楔形肋提高了劈开效果，并防止工具卡在木材中，使该版本成为劈开硬木的理想选择。皮革切割保护装置可防止运输过程中造成伤害。

D50mm的超塑刀片是一种中硬塑料刀片，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。楔入木材时，使用柔软的一面完全消除了金属碎片造成的危险。而且，塑料和铝楔的使用寿命大大延长。外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。总重量为2840克。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

Halder de SIMPLEX pīkai

產品特點:

- 2合1的工具：劈斧加軟面槌，與單獨購買工具相比，成本要低得多。
- 帶有楔形肋的鍛造斧頭刀片是劈開硬木的理想選擇。
- 借助D50mm的超塑插件（白色，中等硬度和非常耐用），在將木頭楔入木箱中時，金屬碎片不會造成受傷的風險。
- 顯著提高了塑料和鋁楔的使用壽命。
- 輕柔地驅動木樁。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 包括皮革切割保護。
- 總重量為2840克。

应用区域

硬木的砍伐

材质

把手

- 胡桃木

入子 1

- 斧头的刀刃经过锻造，硬化，研磨和抛光处理。
- 包括塑料插座
- 包括皮革切割保护

入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

组装

在 SIMPLEX 斧头中只允许安装超塑性材料入子 3207.050。
只能将斧头刀片3210.751安装到铸铁外壳3011.750中！

更多信息

更多产品

- SIMPLEX 劈斧，薄型，铸钢外壳和山核桃手柄

订单信息

Ø	尺寸	尺寸	尺寸	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	210	765	100	2840	4030618310242	EAA616c009	21-04-19-01	3007.751

应用范例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。