

SIMPLEX 的长柄大槌 · Rubber composition with "Stand-Up" / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle

3022.281



产品描述

SIMPLEX 3022系列的两侧均配有复合橡胶嵌件。

这种中等硬度的橡胶嵌件（3202系列）绝对是最畅销的产品。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。Halder现在进一步开发了该畅销产品：具有“竖立”形状的橡胶嵌件（3202.2）具有独创的形状，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以在更符合人体工程学和背部友善的方式。其70厘米的山胡桃木手柄使您可以轻松站立，轻松握住柔软的槌头。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。

产品特点:

- Halder最畅销产品的进一步发展：具有“立式”（3202.2）的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX软面槌通过复合橡胶/复合橡胶插入件组合而成，具有“立式”（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 长度为70cm的山胡桃木手柄可以从站立位置轻松抓住。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。

应用区域

园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

材质

- 把手
- 胡桃木
- 入子 1
- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
 - 中硬
 - 冲击缓冲
 - 无臭
 - 低磨损
- 入子 2
- 合成橡胶，黑色
 - 中硬
 - 冲击缓冲
 - 无臭
 - 低磨损
- 外壳
- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸	长 x 宽 x 高		GTIN	proficl@ss 5.0	品号
			[mm]					
80	175	800		800 x 175 x 80	3320	4030618312437	AAA938c002	3022.281

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。