Posicionadores • lisos, con cuello y vástago esférico

22080.0126

Descripción del producto

Utilizado para posicionar, bloquear, como elemento de soporte o para aplicar presión o expulsar o como amortiguador.

Material

Vástago
- Termoplástico POM, blanco

Cuerpo
- Acero inoxidable 1.4303

Muelle
- Acero inoxidable

Montaje

Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d_1.

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones									Carrera	Presión[1]				Alojamiento		Referencia
d_1 +0,1 +0,04	d_2	d_3	d_4	d_5 ±0,04	l_1	l_2 ~	l_3 ~	l_4 ~	s	F_1 ~	F_2 ~	mín.	máx.	H7		
[mm]									[mm]	[N]		[°C]		[mm]	[g]	
cuerpo de acero inoxidable, vástago de termoplástico																
6	4,8	6,5	5,85	6	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12	-30	50	6	1,2	**22080.0126**

[1] valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación







Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.