Posicionadores • lisos, con cuello y bola, autoajustables

22080.0810

Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Gracias a la flexibilidad en su parte posterior, permiten trabajar con tolerancias en su alojamiento de 0,2 mm. De esta manera podemos rebajar costes de mecanizado del alojamiento.

Material

Cuerpo
- Termoplástico POM, negro

Bola
- Termoplástico POM, blanco

Muelle
- Acero inoxidable

Montaje

Gracias al diseño flexible del cuerpo, es posible montarlo manualmente y también una instalación superior segura.

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, lisos, con cuello y bola
- Posicionadores, lisos, con cuello y bola, autoajustables – PULGADAS

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones					Carrera	Presión[1]				Alojamiento		Referencia
d_1 +0,1	d_2	d_3	l_1 ±0,2	l_2 ~	s	F_1 ~	F_2 ~	mín.	máx.	D_1 +0,2		
[mm]					[mm]	[N]		[°C]		[mm]	[g]	
cuerpo y bola de termoplástico												
10	8	11	13,5	1,5	2,4	11,9	22,3	-30	50	10	1,4	**22080.0810**

[1] valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.