SIMPLEX 软面锤 • TPE-soft / TPE-mid; with aluminium housing and high-quality wooden handle 3113.050





产品描述

SIMPLEX 3113系列可与TPE-soft / TPE-mid的插入件组合一起使用。两个插入件都是热塑性弹性体,不会留下任何颜色损伤,或者-与传统的橡胶槌不同-没有任何不希望的黑色损伤。

蓝色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔软的插件,可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。

灰色,中等硬度的TPE-mid插入件(3203系列)可提供比复合橡胶插入件(3202系列)更大的冲击力。

一节有内置手柄保护套的超轻铝制外壳,使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易 破裂的材料变得容易。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。 按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。 此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft(藍色,柔軟,無磨損)/ TPE-mid(灰色,中硬,無磨損)的插入組合。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力(對易碎材料的理想工作)。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

地地板贴砖, 地板贴砖, 轻量/精密工件的定位和调整, 接合作业, 家俱组装

材质

把手

木材

入子 1

- TPE 软,蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- TPE 中,灰色
- 不毁损的
- 中硬

外壳

• 铝

订单信息

Ø	— i :	=	尺寸 长×宽×高	i	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]				[g]				
50	135	370	370 x 135 x 50	635	4030618302704	AAA905c002	21-04-09-16	3113.050



应用范例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

