

## SIMPLEX 槌斧 · 与铸钢外壳和山核桃柄

EH 3007.



### 产品描述

Halder的SIMPLEX分割锤将两种工具合为一体，分别是一把劈裂的短槌和最专业的软面槌，与单独购买这些工具相比，可节省大量成本。林业工作和林业技术委员会（KWF）确认了该产品的顶级质量。锻造的剖分刀片由高级碳素钢制成，由于其车削的机头具有极高的剖分效果。它的总重量为4,100g，并且具有较高的顶部重量，从而增强了这种效果。皮革切割保护装置可防止运输过程中造成伤害。

D60mm的超塑刀片是一种中硬塑料刀片，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。楔入木材时，使用柔软的一面完全消除了金属碎片造成的危险。而且，塑料和铝楔的使用寿命大大延长。外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

#### 产品特点:

- 2合1工具：分開的短槌和軟面槌，比單獨購買工具的成本低得多。
- 採用高級碳素鋼製成的下落鍛造劈叉由於其機頭旋轉而提供了極高的劈叉作用。
- 借助D60mm的超塑插件（白色，中等硬度和非常耐用），在將木材楔入木門中時，不會有金屬碎片傷人的風險。
- 顯著提高了塑料和鋁楔的使用壽命。
- 輕柔地驅動木樁。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 包括皮革切割保護。
- 總重量為4,100克。

#### 应用区域

手动马达木材采伐, 使用保护入子安全、节省材料地敲入钢楔, 公尺木料的砍伐, 使用楔子砍伐木材, 木桩的冲击, 园艺与景观美化

#### 材质

##### 把手

- 胡桃木

##### 入子 1

- 分割嵌件是由高级碳钢制作而成，其经过锻造和硬化，且带有车削鼻。
- 包括塑料插座
- 包括皮革切割保护

##### 入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

##### 外壳

- 铸铁

#### 组装

在 SIMPLEX 劈斧中只允许安装超塑性材料入子 3207.060。

拆分刀片3210.160只能安装在铸钢外壳3011.160！

### 订单信息

Ø	尺寸			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	3007.160

应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。