

SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-mid; with cast iron housing and**high-quality extra short wooden handle****EH 3023.****产品描述**

這款SIMPLEX軟面錘的手柄比一般錘子的更短。完整的設計，可以防止手柄掉落到地上—比如在鋪路工作時。

SIMPLEX 3023系列可与TPE中/复合橡胶和“立式”衬套组合使用。

具有“站立式”(3202.260)的中硬橡胶插件是Halder最畅销产品的进一步发展。超低磨损，冲击缓和且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。其巧妙的外形使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以以更符合人体工程学和背部友好的方式进行工作。

灰色TPE-mid插入件(3203系列)可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

形状符合人机工程学的高品质减震木质把手，把手长度比一般的更短，在握把部位还涂有双层漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点：

Halder最畅销产品的进一步发展：具有“站立式”(3202.260)的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。

- SIMPLEX D80mm 软面槌，采用TPE-mid(灰色，中硬，无磨损)/复合橡胶和“立式”(黑色，中硬，冲击缓和，无味，低磨损)的嵌件组合。
- 更短的手柄，并且不脱落。
- 铸铁外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 天然石材设置

材质**把手**

- 木材

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不损坏的
- 中硬

入子 2

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能“Stand Up”
- 中硬
- 冲击缓和
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸		Handle version	GTIN	proficlass 5.0	ecl@ss 10.1	品号
	[mm]	长 x 宽 x 高					
80	175	325	325 x 175 x 80	extra short	2775	4030618312963 AAA905c002	21-04-09-16 3023.282

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。