Posicionadores Retráctiles • con pomo de bloqueo rápido

22122.0320

Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo
- Acero inoxidable 1.4305

Botón
- Termoplástico POM, rojo

Vástago
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo
- Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

El vástago se retrae y bloquea tirando del pomo. El botón rojo que sobresale indica la posición de bloqueo (vástago retraído). Al presionar el botón rojo, el vástago vuelve a la posición de bloqueo.

Más información

Notas

No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.

Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones							SW	Presión[1]					Referencia
d_1 -0,02 -0,04	d_2	l_2 mín.	d_3	l_1 ~	l_3	l_4		F_1 ~	F_2 ~	mín.	máx.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Acero inoxidable													
8	**M16 x 1,5**	**12**	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	**22122.0320**

[1] valor medio estadístico

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.