

SIMPLEX-perlíky · Superplastik; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3707.081



Popis produktu

SIMPLEX-perlík série 3707 je oboustranně osazen vložkou superplastik.

Tato středně tvrdá plastová vložka je nejprodávanější vložkou firmy Halder a je vyrobená z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje velkou sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Má ergonomický tvar a protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 3480 g a celkovou délkou 80 cm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-perlík je oboustranně osazen vložkami superplastik (bílé, středně tvrdé, velmi odolné).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3480 g).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, stavba plotu, zatlukání ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tesařské práce

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Vložky

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø		Rozměry [mm]	Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
								3707.081
80	175	800	800 x 175 x 80	3480	4030618304845	AAA938c002	21-04-09-20	3707.081

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.