Soportes • forma de perno

22680.0438

Descripción del producto

Para utlizarse como asiento y soporte sólido y preciso. La forma estrecha de este apoyo permite la aplicación en componentes con puntos de asiento estrechos.
Superficie templada por inducción y desbastada.

Material

- Acero termotratado, templado, pavonado

Dibujo



croquis 1



croquis 2

Información para el pedido

Dimensiones						SW	Par de apriete máx.		Referencia
l_1 ±0,01	d_1	d_2	l_2	l_3	d_3				
[mm]						[mm]	[Nm]	[g]	
con rosca macho – croquis 1									
60	**M12**	**8**	14	30	21,2	19	60	83	**22680.0438**

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.