

Doigts d'indexage • pour pièces de faible épaisseur  
22120.0286



Description produit

Doigts d'indexage pour pièces de faible épaisseur avec alésage débouchant.

Matières

- Corps**
- acier, zingué par galvanisation
- Embout**
- inox 1.4305, nickelé
- Bouton**
- thermoplastique PA 6, noir, mat

Assemblage

Grâce à la douille intégrée, les doigts d'indexage peuvent être montés dans des pièces de 1-5 mm d'épaisseur.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche. Selon la longueur de blocage, l'embout peut ressortir.

Plus d'informations


Notes

Bouton non démontable.

Autres produits

- Douilles de fixation, pour doigts et verrous d'indexage

Plan




Informations détaillées

| Dimensions               |                |                |                |                |                |                |       | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | Pression <sup>1)</sup> |                |  |  | Référence<br>article |            |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| d <sub>1</sub>           | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s     |                 |                 | F <sub>1</sub>         | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max.                                                                                  |                      |            |
| -0,02<br>-0,05           |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 | ~                      | ~              |                                                                                       |                                                                                       |                      |            |
| [mm]                     |                |                |                |                |                |                |       | [mm]            | [mm]            | [N]                    |                | [°C]                                                                                  |                                                                                       | [g]                  |            |
| avec blocage – croquis 2 |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 |                        |                |                                                                                       |                                                                                       |                      |            |
| 6                        | 8,5            | 25             | 10             | 34             | 6              | 10             | 1 – 5 | 17              | 14              | 8,5                    | 22             | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 39                   | 22120.0286 |

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée

| Accessoires                                                                       |                                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   | <br>[g] | Référence<br>article |
| clé plate                                                                         |                                                                                          |                      |
|  | 26                                                                                       | 22120.0299           |

Exemple d'application



Conformité

**Conforme à la directive RoHS**  
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

**Contient des substances SVHC >0,1 % m/m**  
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

**Contient des substances de la Proposition 65**

  
En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Ne contient pas de minerais de la guerre**  
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.