Posicionadores Retráctiles • con vástago, antigiro

23230.0532

Descripción del producto

Estos posicionadores retráctiles son muy recomendables para un fácil y seguro posicionamiento de piezas a mecanizar o componentes antes de ser bloqueados o montados.
Pueden montarse cabezales con un perfil especial en la versión con vástago con rosca.

Material

Vástago
- Acero, cementado, pavonado

Cuerpo
- Acero, cincado por galvanización

Espiga Roscada
- Acero, pavonado, con prisionero de latón

Elemento de sujeción
- Zamak, recubierto de plástico, negro

Pomo
- Acero, pavonado

Contratuerca
- Acero, pavonado

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones														Carrera	SW		Presión[1]				Referencia
d_1	d_2	d_3	d_5	d_6	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5 -0,2	l_6	l_7	b	k	s	SW_1	SW_2	F_1	F_2	máx.		
[mm]														[mm]	[mm]		[N]		[°C]	[g]	
con punta – croquis 2																					
M16 x 1,5	12	21	M5	5,3	56	27	34	18	15,5	47	8	14	35	8	10	24	25	71	100	152	**23230.0532**

[1] valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.