

Vis à bille • à tête, bille tronquée  
22710.0832



Description produit

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.  
Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Matières

- Bille**
- inox trempé
- Vis**
- inox 1.4305

Plus d'informations

**Notes**

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.  
Réalisations spéciales sur demande.


**Références**

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

**Autres produits**

- Vis à bille, à tête, bille bloquée contre le retournement

Plan



Informations détaillées

| d <sub>1</sub>               | l <sub>2</sub><br>~ | d <sub>2</sub> | Dimensions     |                |                |   | Diamètre de bille | SW<br><br>[mm] | Charge admissible pour utilisation statique <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] | <br>[g] | Référence article |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                              |                     |                | d <sub>3</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |   |                   |                |                                                                           |                                                                                              |                   |
|                              |                     |                | [mm]           |                |                |   |                   |                |                                                                           |                                                                                              |                   |
| surface d'appui, plane, inox |                     |                |                |                |                |   |                   |                |                                                                           |                                                                                              |                   |
| M6                           | 20                  | 10             | 3,2            | 6              | 3              | 4 | 5                 | 9              | 6,1                                                                       | 22710.0832                                                                                   |                   |

<sup>1)</sup> Les valeurs de charges indiquées ne s'appliquent pas pour les versions en inox.

Conformité

**Conforme à la directive RoHS**  
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

**Ne contient pas de substances SVHC**  
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

**Ne contient pas de substances de la Proposition 65**  
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Ne contient pas de minerais de la guerre**  
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.