Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3007.082

Descripción del producto

Este martillo SIMPLEX posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango choque contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.
La serie SIMPLEX 3007 está equipada con la boca de superplástico (serie 3207) en ambos lados.
Este éxito de ventas de Halder es un inserto de plástico de dureza media hecho de material extruido y extremadamente homogéneo.
En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de madera ergonómico extra corto de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:

- Martillo de boca blanda SIMPLEX D80mm con inserciones de super plástico en ambos lados (blanco, semiduro, muy duradero).
- Mango extra corto, evitar chocar con el extremo del mango.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección de mango integrado y excelente resistencia a la rotura
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Ardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios, construcción carpas, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, carpintería trabajos de carpintería, montaje de piezas con aristas vivas

Material

Mango

- Madera

Bocas

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones				Versión de mango		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto						
[mm]					[g]				
80	175	325	325 x 175 x 80	**extra corta**	2560	4030618312871	AAA905c002	21-04-09-16	3007.082

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.