Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Nailon; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3008.060

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3008 está equipada con boca de nailon en ambos lados.
Este inserto blanco (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3008.081).
Características del producto:

- Martillo de boca blanda SIMPLEX con inserciones de nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa) en ambos lados.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo.

Áreas de aplicación

Ajuste de piezas de trabajo, montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de moldes, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, conformado de chapa metálica, trabajo de reparación y mantenimiento

Material

Mango
- Madera

Bocas
- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones Ø [mm]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618300250	AAA905c002	21-04-09-16	3008.060

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.