Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Composición de goma, con "levantamiento"; con carcasa de hierro fundido y mango extra corto de madera de alta calidad

3022.282

Descripción del producto

Este martillo SIMPLEX posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango choque contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.
La serie SIMPLEX 3022 está equipada con inserciones de caucho compuesto en ambos lados. Esta boca de goma de dureza media (serie 3202) es un éxito de ventas absoluto. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional. Halder ha desarrollado aún más este éxito de ventas: con una forma ingeniosa, la boca de goma con "levantamiento" (3202.260) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que hace posible trabajar en un forma mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de madera ergonómico extra corto de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:

- Mayor desarrollo del top ventas de Halder: la boca de goma D80mm con "levantamiento" (3202.260) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Mango extra corto, evitar chocar con el extremo del mango.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; Zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, trabajo de mantenimiento y reparación

Material

Mango
- Madera

boca 1
- Caucho compuesto, negro, con "levantamiento"
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2
- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones				Versión de mango		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto						
[mm]					[g]				
80	175	325	325 x 175 x 80	**extra corta**	2820	4030618312949	AAA905c002	21-04-09-16	3022.282

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.