Martillos largos SIMPLEX • Super plástico / nailon; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

3078.081

Descripción del producto

La maza SIMPLEX de la serie 3078 está equipada con la combinación de bocas de super plástico/nylon.
El inserto super plástico (serie 3207) es un inserto de plástico de dureza media hecho de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
La boca de nailon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo y no se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal ultrarresistente de fibra larga está barnizado y tiene una forma ergonómica.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Con un peso total y una longitud total de 3300g y 80cm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm
Características del producto:

- Martillo SIMPLEX con la combinación de bocas de super plástico (blanco, dureza media, muy duradera) / nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total 3300g)

Áreas de aplicación

Muy alto impacto, ajuste de piezas de trabajo, montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de moldes, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, conformado de chapa metálica, trabajo de reparación y mantenimiento

Material

Mango
- Nogal americano

boca 1
- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

boca 2
- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto					
[mm]				[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3319	4030618304678	AAA938c002	21-04-09-20	3078.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.