Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Composición de caucho; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad

3102.040

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3102 está equipada con una boca de caucho compuesto en cada lado.
Este inserto de goma de dureza media (serie 3202) es un éxito de ventas absoluto. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.
La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea muy fácil procesar materiales que se rompen fácilmente.
Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.
Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con inserciones de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) en ambos lados.
- La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm

Áreas de aplicación

Ardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, trabajo de mantenimiento y reparación

Material

Mango
- Madera

Bocas
- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo
- Aluminio Al

Información para el pedido

Dimensiones					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto					
[mm]				[g]				
40	115	325	325 x 115 x 40	405	4030618300373	AAA905c002	21-04-09-16	3102.040

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.