# Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Plástico; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio

3706.050

## Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3706 está equipada con bocas de plástico en ambos lados.
Este inserto rojo (serie 3206) es duro y también resistente al aceite y la grasa.
La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.
Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de  recursos.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.
Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con insertos de plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa) en ambos lados.
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

### Áreas de aplicación

Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

### Material

**Mango**
- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

**Bocas**
- Plástico, rojo
- duro
- Resistente a aceites y grasas

**Cuerpo**
- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

## Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | | | Largo x Ancho x Alto | | | | | |
| [mm] | | | | [g] | | | | |
| **50** | 135 | 335 | 335 x 135 x 50 | 1230 | 4030618303473 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3706.050 |

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.