Martillos largos SIMPLEX • Nailon; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio

3708.081

Descripción del producto

La maza SIMPLEX de la serie 3708 está equipada con la boca de nailon en ambos lados.
Este inserto blanco (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con los de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.
La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.
Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Con un peso total y una longitud total de 3640g y 800mm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm.
Características del producto:

- Martillo SIMPLEX con bocas de nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa) en ambos lados.
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 3640g).

Áreas de aplicación

Muy alto impacto, ajuste de piezas de trabajo, montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de moldes, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, conformado de chapa metálica, trabajo de reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

Bocas

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Dimensiones Ø [mm]			Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
80	175	800	800 x 175 x 80	3640	4030618304852	AAA938c002	21-04-09-20	**3708.081**

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.