Martillos SIMPLEX de bocas blandas • TPE-blando / composición de caucho; con carcasa reforzada y mango de fibra de vidrio

3712.040

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3712 está disponible con la popular combinación de bocas de caucho TPE-blando/compuesto.
El inserto azul TPE-blando (serie 3201) es el más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.
La boca de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora.
La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.
Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños D30mm y D80mm.
Características del producto:

- Mazo SIMPLEX de boca blanda con la combinación de inserciones de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste).
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm a D80mm.

Áreas de aplicación

Para materiales muy delicados, ardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de tabiquería seca, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Material

Mango
- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1
- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

boca 2
- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo
- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Dimensiones					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto					
[mm]				[g]				
40	115	325	325 x 115 x 40	868	4030618304869	AAA905c002	21-04-09-16	3712.040

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.