Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Composición de caucho/metal blando; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio

3729.080

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3729 comprende la combinación de bocas de caucho compuesto / metal blando.
El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.
Fabricado en aluminio, la boca plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.
La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.
Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3729.081).
Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / metal blando (plata, duro, resistente al calor).
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo.

Áreas de aplicación

Gran impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento

Material

Mango
- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1
- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2
- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor

Cuerpo
- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Dimensiones					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto					
			[mm]	[g]				
80	175	490	490 x 175 x 80	3845	4030618306085	AAA905c002	21-04-09-16	3729.080

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.