Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Super plástico / metal blando; con carcasa reforzada de hierro fundido y mango de fibra de vidrio

3779.030

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3779 viene con la combinación de bocas de super plástico/metal blando.
El inserto super plástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de caucho. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
Fabricado en aluminio, la boca plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.
La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.
Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3779.081).
Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de super plástico (blanco, semiduro, muy duradero) / metal blando (plateado, duro, resistente al calor).
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm a 80mm y como mazo (3779.081).

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje de carcasas

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

boca 2

- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor

Cuerpo

- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Dimensiones Ø	Largo x Ancho x Alto [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	90	300	300 x 90 x 34	483	4030618305101	AAA905c002	21-04-09-16	3779.030

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.