Mordaza de Sujeción Escalonada

EH 1701.

Descripción del producto

- Cara superior y lateral, con rosca para el montaje de mordazas paralelas
- Superficies de fijación pulidas
- Roscas adicionales para los paralelismos y para el montaje de las mordazas intercambiables (ref. num. 1701.250-1701.280) en el lado liso
- Soportes para el sistema de click (ref. num. 1701.190-1701.200) en ambos lados de la mordaza

Material

- Acero, templado

Dibujo



croquis 1



croquis 2

Información para el pedido

Ancho de la mordaza [mm]	Dimensiones b	l_1	l_2	l_3	h_1	h_2	c	[g]	Referencia
	[mm]								
Mordaza de Sujeción, fija – croquis 1									
125	124,4	92	43	34	39,5	20	24	3000	1701.100
Mordaza de Sujeción, móvil – croquis 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

Ejemplo de aplicación



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
abertura s_1	0 - 58	0 - 173	0 - 308
abertura s_2	0 - 111	50 - 225	4 - 361

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.