Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Caucho compuesto, con "levantamiento" / TPE-blando; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3012.

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3012 está disponible con la popular combinación de insertos de caucho TPE-blando/compuesto.
El inserto azul TPE-blando (serie 3201) es la boca más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.
Con una forma ingeniosa, la boca de goma con "levantamiento" (3202.260) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en los tamaños D60mm y D80mm. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3012.282).
Características del producto:

- Martillo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de insertos de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / boca de goma con "levantamiento" (3202.2) para trabajar con cuidado de la espalda con menos agacharse.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Esta versión está disponible en los tamaños D60mm y D80mm.
- La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3012.282).

Áreas de aplicación

Ardinería y paisajismo, pavimentación, alicatado

Este martillo presenta una boca especial con "Soporte" que se incorporó a la carcasa.

Material

Mango
- Madera

boca 1
- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

boca 2
- Caucho compuesto, negro, con "levantamiento"
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo
- Fundición maleable

Más información

Otros productos

- Martillos SIMPLEX de bocas blandas, TPE-blando / composición de caucho; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

Información para el pedido

Dimensiones Ø	Largo	Ancho	Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16	3012.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2855	4030618312390	AAA905c002	21-04-09-16	3012.280

Ejemplo de aplicación

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.