# **Martillos largos SIMPLEX** • Composición de caucho con "levantamiento" / TPE-blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

EH 3012.

## Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3012 está disponible con la popular combinación de insertos de caucho TPE-blando/compuesto.
El inserto azul TPE-blando (serie 3201) es la boca más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.
Con una forma ingeniosa, el inserto de goma con "levantamiento" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.
Su mango de nogal de 70cm permite agarrar sin esfuerzo el mazo de boca blanda desde una posición de pie.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de  recursos.
Esta versión está disponible en los tamaños D60mm y D80mm.
Características del producto:

- Desarrollo adicional del éxito de ventas de Halder: el inserto de caucho compuesto con "levantamiento" (3202.2) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Martillo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de TPE-blando (azul, blando, que no daña)/goma con "levantamiento" garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Con una longitud de 70cm, el mango de nogal se puede agarrar fácilmente estando de pie.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Esta versión está disponible en los tamaños D60mm y D80mm.

### Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, trabajos de carpintería

Este martillo presenta una boca especial con "Soporte" que se incorporó a la carcasa.

### Material

**Mango**
- Nogal americano

**boca 1**
- Caucho compuesto, negro, con "levantamiento"
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

**boca 2**
- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

**Cuerpo**
- Fundición maleable

## Información para el pedido

| Ø | Dimensiones | | Largo x Ancho x Alto | | GTIN | proficl@ss 5.0 | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | | | [g] | | | |
| **60** | 150 | 780 | 780 x 150 x 60 | 1835 | 4030618311218 | AAA938c002 | 3012.261 |
| **80** | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3255 | 4030618312451 | – | 3012.281 |

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.