Martillos largos SIMPLEX • TPE-blando / composición de caucho; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

EH 3012.

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3012 posee la popular combinación de bocas TPE-soft/material compuesto de goma. La boca azul TPE-soft (serie 3201) es la boca más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.
La boca de goma medio-dura (serie 3202) es muy resistente al desgaste, amortigua los golpes y tiene un olor neutro y una vida útil muchas veces superior a la de un martillo de goma convencional.
El cuerpo de fundición maleable posee un manguito protector integrado que asegura una alta resistencia a la rotura.
El mango de madera de nogal americano de fibra larga, muy estable, está barnizado y posee una forma ergonómica.
Conforme al principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y reequipables. Esto no solo es bueno para el bolsillo; además, asegura el uso responsable de los recursos.
Este mallo está disponible en Ø 80 mm con un peso total de 3205 g y una longitud total de 80 cm y como mallo con boca de goma y pie (3012.281).
Características del producto:

- Marza no férrica SIMPLEX con la combinación de bocas TPE-soft (azul, blando, no deja marcas) / compuesto de goma (negro, medio-duro, amortiguación del golpe, bajo desgaste)
- Cuerpo de fundición maleable con manguito protector integrado y alta resistencia a la rotura.
- Madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
- Todos los elementos son intercambiables/reequipables; por lo tanto, resultan muy rentables y aseguran el uso responsable de los recursos.
- Disponible con Ø 80 mm (peso total 3205 g), adicionalmente como mallo con boca de goma con pie (3012.281).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, vallados, andamiajes y construcción de carpas, construcción de casas prefabricadas

Material

Mango
- Nogal americano

boca 1
- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

boca 2
- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto					
[mm]				[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.