Martillos SIMPLEX de bocas blandas, 50:40 • TPE-blando / super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3017.

Descripción del producto

Este mazo de cara blanda SIMPLEX viene con inserciones especiales de D50 mm que están integradas en la carcasa de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles. Este modelo está disponible con la combinación de bocas de TPE-blando/super plástico.
La boca azul TPE-blando (serie 3201) es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.
El inserto super plástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de caucho. Es de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:

- Mazo SIMPLEX de boca blanda con la combinación de insertos de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / super plástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- Las superficies de contacto de gran tamaño de D50mm están integradas en la carcasa de D40mm: máxima protección durante el trabajo en superficies sensibles.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Carpintería, construcción de puertas, montaje de muebles, colocación de accesorios en entornos sensibles, tapicero / guarnicionero, retoque de muebles tapizados, retirada de grapas

Material

Mango
- Madera

boca 1
- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

boca 2
- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones							
Ø			Largo x Ancho x Alto		GTIN	ecl@ss 10.1	Referencia[1]
[mm]				[g]			
50	120	330	330 x 110 x 50	680	4030618305576	21-04-09-16	3017.051

[1] Las bocas especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

Ejemplo de aplicación

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.