Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Composición de caucho / super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3027.

Descripción del producto

Al ofrecer una combinación de insertos de caucho compuesto/superplástico, la serie SIMPLEX 3027 es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones y la combinación más vendida de Halder.
El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.
El inserto superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico como de recursos.
Esta versión se ofrece en los tamaños D30mm a D80mm, también como mallo (3027.081, 3027.100), y D60mm y D80mm con boca de goma con pie. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3027.082).
Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / super plástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; Zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Esta versión está disponible en los tamaños D30mm a D80mm y en los tamaños D60mm y D80mm, también con boca de goma con pie, también como mallo.
- La versión D80mm está disponible adicionalmente con mango extra corto (art. 3027.082).
- Mejor vendedor de Halder

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, colocación de bordillos, construcción de andamios, construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de vallados, colocación de estructuras de tejado

Material

Mango
- Madera

boca 1
- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2
- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300687	AAA905c002	21-04-09-16	3027.030
40	115	325	325 x 115 x 40	635	4030618300694	AAA905c002	21-04-09-16	3027.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1105	4030618300700	AAA905c002	21-04-09-16	3027.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1510	4030618300717	AAA905c002	21-04-09-16	3027.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2770	4030618300724	AAA905c002	21-04-09-16	3027.080

Ejemplo de aplicación

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.