Martillos largos SIMPLEX • Composición de caucho/super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

EH 3027.

Descripción del producto

Ofreciendo una combinación de insertos de caucho compuesto/superplástico, la serie SIMPLEX 3027 es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones y también está disponible en dos versiones de martillo debido al hecho de que es la combinación más vendida de Halder: Una de estas versiones cuenta con un diámetro de cabeza de D80 mm, un peso total de 3170g y una longitud total de 80 cm (con boca de goma con pie). La versión más grande tiene un diámetro de cabeza de D100mm, un peso total de 5350g y una longitud total de 100cm.
El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.
El inserto superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal ultrarresistente de fibra larga está barnizado y tiene una forma ergonómica.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico como de recursos.
Características del producto:

- Martillo SIMPLEX con la combinación de bocas de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / super plástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 3170g) y D100mm (peso total de 5350g).
- Disponible en los tamaños D80mm con boca de goma con pie.

Áreas de aplicación

jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, colocación de bloques en L, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios , construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de casas prefabricadas, colocación de estructuras de tejado

Material

Mango

- Nogal americano

boca 1

- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto					
			[mm]	[g]				
60	150	700	800 x 150 x 60	1810	4030618311676	–	–	3027.061
80	175	800	800 x 175 x 80	3170	4030618300908	AAA938c002	21-04-09-20	3027.081
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5350	4030618310280	AAA938c002	21-04-09-20	3027.100

Ejemplo de aplicación

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.