Martillos largos SIMPLEX • Composición de caucho con "levantamiento" / nailon; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

EH 3028.

Descripción del producto

Ofreciendo una combinación de inserción de compuesto de caucho/nylon, la maza SIMPLEX D60mm y D80mm cubre una amplia gama de aplicaciones y, por lo tanto, se usa ampliamente en la industria metalúrgica. Este éxito de ventas de Halder se ha desarrollado aún más:
Con una forma ingeniosa, el inserto de goma con "levantamiento" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.
El inserto de nailon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.
Su mango de nogal de 70cm permite agarrar el mazo sin esfuerzo desde una posición de pie.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico como de recursos. Disponible en los tamaños D60mm y D80mm. También con mango corto.
Características del producto:

- Mayor desarrollo del éxito de ventas de Halder: el inserto de goma con "levantamiento" (3202.2) combinado con el mango de 70cm garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Martillo SIMPLEX con la combinación de bocas de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste)/nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa) .
- Con una longitud de 70cm, el mango de nogal se puede agarrar fácilmente estando de pie.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en los tamaños D60mm y D80mm, también con mango corto.
- Mejor vendedor de Halder.

Áreas de aplicación

Montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, trabajo de reparación y mantenimiento

Este martillo presenta una boca especial con "Soporte" que se incorporó a la carcasa.

Material

Mango
- Nogal americano

boca 1
- Caucho compuesto, negro, con "levantamiento"
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2
- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones							
Ø			Largo x Ancho x Alto		GTIN	proficl@ss 5.0	Referencia
[mm]				[g]			
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3520	4030618312468	AAA938c002	3028.281

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.