Martillos largos SIMPLEX • Composición de caucho/metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

EH 3029.

Descripción del producto

La maza SIMPLEX de la serie 3029 está equipada con la combinación de bocas de caucho compuesto/metal blando.
El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.
Fabricado en aluminio, la boca plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal ultrarresistente de fibra larga está barnizado y tiene una forma ergonómica.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económioco y de recursos.
Con un peso total y una longitud total de 3.700g y 80cm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm.
Características del producto:

- Martillo SIMPLEX con la combinación de bocas de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / metal blando (plata, duro, resistente al calor)
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total 3.700g)

Áreas de aplicación

Muy alto impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento

Material

Mango
- Nogal americano

boca 1
- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2
- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor
- Gran impacto.

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto					
[mm]				[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3710	4030618306429	AAA938c002	21-04-09-20	3029.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.