Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Composición de caucho/nailon; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio

EH 3728.

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3728 comprende la combinación de bocas de compuesto de caucho/nailon. El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.
La boca de nailon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.
La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.
Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3728.081).
Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserción de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, aceite y resistente a la grasa).
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm a D80mm y como mazo.

Áreas de aplicación

Montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero

Material

Mango
- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1
- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2
- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo
- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Dimensiones								
Ø			Largo x Ancho x Alto		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
[mm]				[g]				
30	90	300	300 x 90 x 34	445	4030618304975	AAA905c002	21-04-09-16	3728.030
40	115	325	325 x 115 x 40	880	4030618304982	AAA905c002	21-04-09-16	3728.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1260	4030618304500	AAA905c002	21-04-09-16	3728.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1820	4030618304999	AAA905c002	21-04-09-16	3728.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3450	4030618305002	AAA905c002	21-04-09-16	3728.080

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.