Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Plástico / nailon; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio

EH 3768.

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3768 viene con la combinación de bocas de plástico/nylon.
El inserto de plástico rojo (serie 3206) es duro y también resistente al aceite y la grasa.
La boca de nailon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Compuesta de material extruido y extremadamente homogéneo, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y no se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.
La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.
Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D60mm.
Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa) / nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa).
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en D30mm a 60mm.

Áreas de aplicación

Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

Material

Mango
- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1
- Plástico, rojo
- duro
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

boca 2
- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo
- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Dimensiones								
Ø			Largo x Ancho x Alto		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
[mm]				[g]				
30	90	300	300 x 90 x 34	451	4030618306337	AAA905c002	21-04-09-16	3768.030
40	115	325	325 x 115 x 40	875	4030618306344	AAA905c002	21-04-09-16	3768.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1235	4030618306351	AAA905c002	21-04-09-16	3768.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1805	4030618306368	AAA905c002	21-04-09-16	3768.060

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.