

Posicionadores • con cuello y bola, ranura frontal

22075.0406



Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión. Este posicionador se caracteriza por el cuello con ranura frontal. Esto lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una superficie plana cuando se atornilla.

Material

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

Bola

- Acero inoxidable, templado

Muelle

- Acero inoxidable

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido. Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos. Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, lisos, con cuello y bola

Dibujo



Información para el pedido



| d ₁ | d ₂ | Dimensiones | | | | n | Carrera s +0,1 -0,1 [mm] | Presión ¹⁾ | | máx. [°C] | [g] | Referencia |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----|--------------|------------|------------|
| | | d ₃ -0,1 [mm] | l ₁ | l ₂ -0,1 | F ₁ ~ [N] | | | F ₂ ~ | | | | |
| cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar | | | | | | | | | | | | |
| M6 | 3,5 | 8 | 6 | 1 | 1,3 | 1 | 3,6 | 8,7 | 250 | 0,9 | 22075.0406 | |

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

| | Dimensiones | | | | [g] | Referencia |
|---|----------------|----|-----|----|-----|------------|
| | d ₁ | b | d | l | | |
| [mm] | | | | | | |
| Herramienta de Montaje | | | | | | |
|  | M 6 | 50 | 7,7 | 60 | 30 | 22075.0906 |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.