

## Posicionadores • lisos, sin cuello

22080.0372



### Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

##### Bola

- Acero inoxidable, templado

##### Muelle

- Acero inoxidable

#### Montaje

El alojamiento se debe adaptar a cada aplicación. Se recomienda un orificio de ubicación de tamaño F8 para un fácil montaje y un tamaño H9 cuando se requiere un ajuste apretado.

#### Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas



Muelle estándar



Muelle fuerte

#### Más información

#### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido. Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.


#### Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

#### Otros productos

- Posicionadores, lisos, sin cuello, con bola móvil

### Dibujo




### Información para el pedido

| Dimensiones                     |                        |           | Carrera<br>s<br>[mm] | Presión <sup>1)</sup>      |                            | máx.<br>[°C] | Alojamiento<br>junta de conexión F8 /<br>ajuste a presión H9<br>[mm] | [g] | Referencia |
|---------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--|-----|------------|
| d <sub>1</sub><br>±0,04<br>[mm] | d <sub>2</sub><br>[mm] | l<br>[mm] |                      | F <sub>1</sub><br>~<br>[N] | F <sub>2</sub><br>~<br>[N] |              |  |     |            |
| 5,5                             | 4                      | 14        | 1,2                  | 25,1                       | 39,2                       | 250          | 5,5  | 1,8 | 22080.0372 |

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.