Posicionadores Retráctiles Compactos • con cuello hexagonal y bloqueo, con empuñadura en T

22110.0838

Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
Manipulación simple incluso con guantes de seguridad y posibilidad de hacer más fuerza en el desbloqueo si ésta es necesaria.
Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño.
Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

Material

Cuerpo
- Acero, pavonado

Vástago
- Acero, templado

Pomo
- Termoplástico PA 6, negro, mate

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Tirando de la empuñadura en T y girándola 90º, se bloquea en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo el vástago no debe sobresalir). Las posiciones se definen claramente por el mango en T.

Más información

Notas

No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.

Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

Dibujo





contratuerca
22120.0116 – .0120 (acero)
22120.0516 – .0520 (acero inoxidable)

Información para el pedido

Dimensiones							SW	Presión[1]					Referencia
d_1 -0,02 -0,05	l_2	d_2	l_1	l_3	l_4	l_5		F_1 ~	F_2 ~	mín.	máx.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Acero													
8	**12**	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	71	22110.0838

[1] valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones d_2 [mm]	Tamaño de llave [mm]	[g]	Referencia
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65

El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.